



Cheie pentru demarator și bloc motor, Deschideri: 10X12mm



Date comandă

Numărul de comandă	618000 10X12
GTIN	4018754022038
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Cheie inelară forjată în matriță, în formă de arc. Deschiderea cheii cu toleranță restrânsă. Coadă rezistentă la torsiune, cu profil dublu T. Cu profil **AS-drive**.

Aplicație:

În special pentru lucrări la blocul motor, de ex. montarea carburatorului, a alternatorului etc. și unde șuruburile și piulițele sunt greu de accesat cu cheile inelare normale.

Material:

Oțel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, cromată cu nichel; margini rotunjite (fără muchii ascuțite).

Descriere tehnică

Ø inel D ₁	16,5 mm
Lungimea cheii	150 mm
Deschiderea cheii ₂	12 mm
Ø inel D ₂	19,5 mm
Deschiderea cheii ₁	10 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțimea capului H	6,5 mm
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom

Suprafață	cromat (protejat împotriva exfolierii)
AS-Drive pe partea inelului	da
Formă arc de cerc	da
Tip produs	Cheie reglabilă