

**LENOX** **Carotă din carbură, Diametru: 41 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	589060 41
GTIN	082472302264
Clasa articolului	58Z

**Descriere****Execuție:**

**Dinți acoperiți cu carbură** cu durabilitate ridicată.

**Aplicație:**

Pentru prelucrarea **maselor plastice armate cu fibre (GFK / CFK)**, plăcilor de ipsos, betonului, materialelor tip sandwich, lemnului de esență tare. **Dantură variabilă, 3 / 4 dinți per inch**, adâncime maximă de așchiere pentru toate dimensiunile **38 mm**. Loviturile și șocurile asupra tășurilor din carbură pot provoca ciobiri.

**Notă:**

Carotele diamantate pentru prelucrarea sticlei, dalelor, ceramicii etc. sunt disponibile la cerere.

**Descriere tehnică**

Diametru	41 mm
Tip produs	Carote

**Accesorii**

Dorn de fixare Tip 210S	589310 210S
Dorn de fixare Tip 210L	589310 210L
Dorn de fixare pentru schimbare rapidă Tip 210S	589314 210S
Burghiu de centruire HSS Tip 6KT	589430 6KT
Burghiu de centruire cu carbură Tip 6KT	589432 6KT