

**Cheie inelară dublă, dreaptă, cromat, Deschiderea cheii: 24X27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	617950 24X27
GTIN	4045197441966
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

HOLEX – Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – Oțel crom-vanadiu, cromată.

Descriere tehnică

Ø maxim inel D_2 max	38,5 mm
Înălțime maximă inel $h_{1\max}$	11 mm
Ø maxim inel D_1 max	35 mm
Deschiderea cheii 2	27 mm
Lungime cheie L	258 mm
Deschiderea cheii 1	24 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate

Caracteristici nume produs

cromat

Tip produs

Cheie reglabilă