

**Bit dodecagonal, 3/4 inch, Deschiderea cheii: 1.7/8inch****Date comandă**

Numărul de comandă	644600 1.7/8
GTIN	4018754009480
Clasa articolului	63A

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, teșită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor șuruburilor. Deschidere cu toleranță precisă a cheii. Locaș pătrat conform DIN 3120-D 20 cu gaură și cap de deblocare.

Standard:

DIN 3120-D 20

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Descriere tehnică

Lungime	76 mm
Ø pe partea de antrenare	63,5 mm
Deschiderea cheii	1,7/8 inch
Pătrat de antrenare	3/4 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromate cu nichel

Tip produs

Bit de cheie tubulară