



Chei inelare duble, drepte, pentru șuruburi Torx®, Profil Torx®: E10XE12



Date comandă

Numărul de comandă	619400 E10XE12
GTIN	4018754022359
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță, formă dreaptă. Capete plate și inele subțiri pentru locuri înguste. Corp cu profil dublu T.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat cu nichel.

Lungime cheie L: 149,5 mm

Ø maxim inel D₁ max: 13,7 mm

Ø maxim inel D₂ max: 15,7 mm

Înălțime maximă inel h₁ max: 6,5 mm

Înălțime maximă inel h₂ max: 7,5 mm

Descriere tehnică

Torx®-Profil ₂	E12
Ø maxim inel D ₁ max	13,7 mm
Înălțime maximă inel h ₂ max	7,5 mm
Lungime cheie L	149,5 mm
Ø maxim inel D ₂ max	15,7 mm
Înălțime maximă inel h ₁ max	6,5 mm
Torx®-Profil ₁	E10
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Tip produs	Cheie reglabilă

