

**Cheie inelară deschisă, Deschiderea cheii: 27X36mm****Date comandă**

Numărul de comandă	619200 27X36
GTIN	4018754022014
Clasa articolului	63A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță, cu inel întărit, prin urmare deosebit de robustă, deschideri ale cheii cu toleranță exactă. Capete înclinate la 10°.

Cu corp aderent cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței, deosebit de ușor de manevrat. Până la Ref. 12×14 mm cu inel hexagonal – de la Ref. 14×17 mm cu hexagon dublu.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Descriere tehnică

Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	19 mm
Ø maxim inel $D_2\max$	54 mm
Deschiderea cheii 2	36 mm
Lungime cheie L	300 mm
Înălțime maximă inel $h_{1\max}$	16 mm
Deschiderea cheii 1	27 mm
Ø maxim inel $D_1\max$	42 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Poziție inel	10 grad

Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat (protejat împotriva exfolierii)
Inel deschis	da
Tip produs	Cheie reglabilă