



Cheie tubulară, îndoită, Deschiderea cheii: 28 mm



Date comandă

Numărul de comandă	621340 28
GTIN	4045197528278
Clasa articolului	62C

Descriere

Execuție:

Forjată pentru solicitări maxime, cu deschideri ale cheii cu toleranțe deosebit de strânse. Formă curbă specială, recomandată și pentru piulițe la bolțuri cu proeminență lungă. Aceeași deschidere a cheii pe ambele părți; la Ref. 6 și 7 cu hexagon simplu la ambele capete, de la Ref. 8 cu hexagon simplu la partea lungă și hexagon dublu la partea scurtă. Îndoită la cca. 90 – 95°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Lungime cheie L₁: 290 mm

Lungime cheie L₂: 60 mm

Ø gaură F: 22 mm

Descriere tehnică

Profil antrenare latură lungă	Cheie tubulară hexagonală
Lungime cheie L ₂	60 mm
Ø gaură F	22 mm
Lungime cheie L ₁	290 mm
Deschiderea cheii	28 mm
Profil antrenare latură scurtă	Cheie tubulară bi-hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Unghi	90 - 95 grad

Proces producție	forjată
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate
Deschideri cheie egale pe ambele părți	da
Tip produs	Cheie tubulară