



## Cheie tubulară, îndoită, Deschiderea cheii: 29 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	621340 29
GTIN	4045197528285
Clasa articolului	62C

### Descriere

#### Execuție:

Forjată pentru solicitări maxime, cu deschideri ale cheii cu toleranțe deosebit de strânse. Formă curbă specială, recomandată și pentru piulițe la bolțuri cu proeminență lungă. Aceeași deschidere a cheii pe ambele părți; la Ref. 6 și 7 cu hexagon simplu la ambele capete, de la Ref. 8 cu hexagon simplu la partea lungă și hexagon dublu la partea scurtă. Îndoită la cca. 90 – 95°.

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Lungime cheie L<sub>1</sub>: 300 mm

Lungime cheie L<sub>2</sub>: 62 mm

Ø gaură F: 22 mm

### Descriere tehnică

Ø gaură F	22 mm
Lungime cheie L <sub>1</sub>	300 mm
Deschiderea cheii	29 mm
Lungime cheie L <sub>2</sub>	62 mm
Profil antrenare latură scurtă	Cheie tubulară bi-hexagonală
Profil antrenare latură lungă	Cheie tubulară hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Unghi	90 - 95 grad

Proces producție	forjată
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate
Deschideri cheie egale pe ambele părți	da
Tip produs	Cheie tubulară