



Instrument de ajustare diamantat cu suport MK0, Greutatea diamantului: 0,7kt



Date comandă

Numărul de comandă	599710 0,7
GTIN	9003175135684
Clasa articolului	53Y

Descriere

Execuție:

Instrument de ajustare standard pentru pietre abrazive pentru toate mașinile cu suport corespunzător. Instrumentele de ajustare au fost proiectate ca instrumente **de unică folosință**, fiind necesară înlocuirea completă a acestora la atingerea limitei de uzură. (Nu se poate re poziționa în cadru.)

Cu locaș pentru cheie pentru o demontare ușoară. Instrument de ajustare din diamant **monogranular** de unică folosință.

Aplicație:

Pentru ajustarea și rectificarea precisă a pietrelor abrazive pentru (re)producerea unui stadiu definit al sculelor de polizat (mișcare plană și rotundă, bătaie radială a pietrei, structura suprafețelor, performanță de așchiere). Trebuie să se asigure o lubrifiere pentru răcire suficientă la producția singulară și în serie mică. Lungimea scurtă de prindere (lungime liberă < 2×D) împiedică formarea vibrațiilor. Pentru bătaii radiale drepte **ușor concave și convexe** ale pietrelor abrazive pentru rectificarea plană, pe circumferința exterioară, **pe circumferința interioară și fără vârfuluri**. A se respecta neapărat poziția de montaj corespunzătoare (înclinare la 3° până la 15° față de centrul discului de șlefuit pentru ambele poziții ale axului). Pentru ca uzura să fie uniformă, rotiți instrumentul de ajustare cu 90° pe suport la intervale regulate de timp.

Descriere tehnică

Tip instrument de ajustare	monogranular
Lungimea totală L	31,5 mm
Greutatea diamantului	0,7 kt

Pentru dimensiuni ale discurilor abrazive	Ø250×50 – Ø400×35 mm
Ø cap D ₂	9,3 mm
Prescurtare pentru material abraziv	D
Tip produs	Instrument manual de ajustare