



Burghiu din carbură pentru beton, Ø burghiului: 16 mm



Date comandă

Numărul de comandă	786000 16
GTIN	4002395353446
Clasa articolului	76G

Descriere

Execuție:

Burghiu echipat cu plăcuțe din HM cu duritate mare și lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului rezultat la găurire.

Perforator cu percuție și burghiu cu plăcuță puternică din carbură. Cu coadă în trepte.

Aplicație:

Mai ales pentru **execuția găurilor pentru dibluri** în beton, zidărie, piatră naturală și artificială. Și pentru găurire în lemn de esență tare și moale, mase plastice, acril și ceramică. Recomandat și pentru găurirea oțelului călit datorită corecției tăișului.

Coadă tip: Coadă cilindrică

Lungimea spiralei: 95 mm

Lungimea totală: 160 mm

Ø cozii: 10 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Lungimea spiralei	95 mm
Ø burghiului	16 mm
Număr de dinți Z	2
Ø cozii	10 mm
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 8039
Standard	ISO 5468
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție

Coadă tip	Coadă cilindrică
Tip produs	Burghiu pentru piatră