



Burghiu universal din carbură lung, Ø burghiului: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	787045 10
GTIN	9002741045952
Clasa articolului	76G

Descriere

Execuție:

Plăcuță din carbură rectificată cu diamant pe toate laturile cu **tăișuri foarte ascuțite și dure**. Profil patentat în 4 trepte pentru transportul rapid al prafului rezultat la forare.

Aplicație:

Perforare rotativă precisă în dale, zidărie și beton, metal, lemn și materiale plastice.

Notă:

Atenție – A se utiliza doar rotativ (fără percuție)!

Descriere tehnică

Ø burghiului	10 mm
Lungimea spiralei	300 mm
Lungimea totală	400 mm
Număr de dinți Z	2
Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Fără găurire cu percuție
Coadă tip	Coadă cilindrică
Tip produs	Burghiu universal