

**Burghiu pentru ceramică fină, dale de pardoseală, Ø burghiului: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	787035 8
GTIN	9002741151363
Clasa articolului	76G

**Descriere****Execuție:**

2 buc. Un burghiu cu **plăcuță din carbură rectificată cu diamant**, cu un vârf de centrare patentat pentru fixarea precisă și găuri exacte fără ruperi. Cu coadă de 10 mm. Un burghiu din carbură pentru utilizarea în suporturile mandrinelor industriale. Cu coadă hexagonală 1/4 inch (E 6,3).

**Aplicație:**

Pentru **cele mai dure plăci de gresie ceramică** până la gradul de duritate Mohs / Ritz 9 precum și sticlă și porțelan.

**Notă:**

Nu este recomandat pentru găurirea cu percuție. Turația maximă 200 rot./min. Nu este necesară răcirea.

**Descriere tehnică**

Utilizare cu percuție / fără percuție	Fără găurire cu percuție
Materialul sculei	Carbura
Număr de burghie	2

Coadă tip	Coadă cilindrică
Turație maximă	200 min <sup>-1</sup>
Lungimea totală	120 mm
Ø burghiului	8 mm
Ø cozii	10
Coadă hexagonală pentru biți	E 6,3
Tip produs	Burghiu pentru piatră