

**Burghiu universal din carbură lung cu suport SDS-plus, Ø burghiului: 8 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	787060 8
GTIN	4002395353491
Clasa articolului	76G

Descriere**Execuție:**

Plăcuță dincarbură **cu tășuri rectificat**e și unghi al tășului multifuncțional. Datorită **conturului de centrare** este posibilă găurirea de centruire cu precizie și pe suprafețele dure. Coadă din oțel special călit.

Aplicație:

Pentru executarea găurilor în diferite materiale, chiar și într-un singur proces de lucru:

- **Cărămidă, beton poros, materiale de construcții ușoare, materiale plastice.**
- **Gresie, ceramică, marmură, sticlă.**
- **Bară de armare în beton.**

Notă:

- **Atenție: A se utiliza doar rotativ (fără percuție)!**
- **Găurire mai rapidă și mai multe găuri la o singură încărcare a acumulatorului, în comparație cu șurubelnița cu percuție.**

Coadă tip: SDS Plus

Lungimea spiralei: 150 mm

Lungimea totală: 210 mm

Descriere tehnică

Lungimea spiralei	150 mm
Ø burghiului	8 mm
Lungimea totală	210 mm
Număr de dinți Z	2
Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Fără găurire cu percuție

Coadă tip

SDS Plus

Tip produs

Burghiu universal