

**Burghiu universal din carbură lung cu suport SDS-plus, Ø burghiului: 10 mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 787060 10 |
| GTIN | 4002395353507 |
| Clasa articolului | 76G |

Descriere**Execuție:**

Plăcuță dincarbură **cu tășuri rectificat**e și unghi al tășului multifuncțional. Datorită **conturului de centrare** este posibilă găurirea de centrare cu precizie și pe suprafețele dure. Coadă din oțel special călit.

Aplicație:

Pentru executarea găurilor în diferite materiale, chiar și într-un singur proces de lucru:

- **Cărămidă, beton poros, materiale de construcții ușoare, materiale plastice.**
- **Gresie, ceramică, marmură, sticlă.**
- **Bară de armare în beton.**

Notă:

- **Atenție: A se utiliza doar rotativ (fără percuție)!**
- **Găurire mai rapidă și mai multe găuri la o singură încărcare a acumulatorului, în comparație cu șurubelnița cu percuție.**

Coadă tip: SDS Plus

Lungimea spiralei: 200 mm

Lungimea totală: 260 mm

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Ø burghiului | 10 mm |
| Lungimea spiralei | 200 mm |
| Lungimea totală | 260 mm |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Materialul sculei | Carbură |
| Utilizare cu percuție / fără percuție | Fără găurire cu percuție |

Coadă tip

SDS Plus

Tip produs

Burghiu universal