

**Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3), Ø burghiului: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	787047 10
GTIN	9002740000228
Clasa articolului	76G

**Descriere****Execuție:**

Plăcuță din carbură rectificată cu diamant pe toate laturile cu **tăișuri foarte ascuțite și dure**. Profil patentat în 4 trepte pentru transportul rapid al prafului rezultat la forare.

Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (**E 6,3**).

**Aplicație:**

**Perforare rotativă** precisă în dale, zidărie și beton, metal, lemn și materiale plastice.

**Notă:**

**Atenție – A se utiliza doar rotativ (fără percuție)!**

**Descriere tehnică**

Lungimea spiralei	80 mm
Lungimea totală	120 mm
Ø burghiului	10 mm
Număr de dinți Z	2
Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Fără găurire cu percuție
Coadă hexagonală pentru biți	E 6,3
Tip produs	Burghiu universal