



Clește cu tăiere laterală compact, X-Cut® cromat cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 160mm



Date comandă

Numărul de comandă	724300 160
GTIN	4003773075134
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cu cap subțire și tășuri călite prin inducție (cca. 64 HRC). **Articulație introdusă** pentru stabilitate maximă.

Clește cromat, mâner cu manșoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	4,8 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	2,2 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,7 mm
Lungimea totală	160 mm
Denumirea producătorului	X-Cut
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tășuri călite prin inducție (cca. 64 HRC)

Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	cromat
Tip produs	Clește de tăiere