

**Clește cu putere mare de tăiere laterală, polizat, Lungimea totală: 180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	723150 180
GTIN	4003773022008
Clasa articolului	73F

**Descriere****Execuție:**

Cap puternic cu tășuri călite suplimentar prin inducție (cca. 64 HRC). Articulație aplicată. Putere de tăiere mare datorată raportului optim de transmisie.

Clește negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

**Aplicație:**

Pentru toate sârmele (longevitate mare și în cazul sârmelor dure). Suportă sarcini mari chiar și la solicitări dure îndelungate.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,7 mm
Lungimea totală	180 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	3,8 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	2,2 mm
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	îmbrăcat în plastic
Proces producție	Tășuri călite prin inducție (cca. 64 HRC)

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	negru fosfatat, capul lustruit
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu
Cu arc deschidere comutabil	nu
Tip produs	Clește de tăiere