

Garant

**Șurubelniță pentru fantă, cu mâner din 2 componente din Haptoprene®,
Lățimea tijei b: 4mm**



Date comandă

Numărul de comandă	660030 4
GTIN	4045197923097
Clasa articolului	61F

Descriere

Execuție:

Șurubelniță robustă multivalentă, cu tijă conică.

Datorită structurii deosebite a suprafeței se pot transmite momente înalte chiar și cu mâinile ude sau uleioase. **Tijă** din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită.

Suprafață nichelată și cromată, vârf negru cu vârfurile în trepte plan paralele.

Mâner de forță cu suprafață **Haptoprene** aderentă, dermofilă și cu miez din polipropilenă deosebit de tenace și rezistent la șocuri. **De la Ref. 8, cu extensie hexagonală pentru suport de cheie.**

- **Tije plan paralele în trepte compatibile precis cu fantele standard ale șuruburilor.**
- **Rotunjirea netedă, fără bavură a capătului mânerului, previne frecarea de palmă.**
- **Forma sferică ergonomică cu suprafață aderentă care nu dăunează pielii, garantând lucru fără efort și momente ridicate.**
- **Protecție împotriva rulării.**
- **Marcare cu simbol de antrenare și mărime.**

Avantaj:

- **Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafață în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotație.**
- **Fără efect cam-out.**
- **Vârfuri perfect adaptate la fantele standardizate și nestandardizate de șurub.**
- **Rotunjirea netedă, fără bavuri a mânerului previne frecarea de palmă.**
- **Forma sferică ergonomică cu suprafață aderentă, dermofilă garantează lucrul fără efort și momente de rotație mari.**
- **Protecție împotriva rulării.**
- **Marcare cu simbol de antrenare și mărime.**

Aplicație:

Pentru lucrări de reparare și montaj, pentru slăbirea șuruburilor fixate etc.

Descriere tehnică

Lungimea totală	195 mm
Lățimea tijei b	4 mm
Tipul vârfului	2
Grosime vârf a	0,6 mm
Lungimea lamei	100 mm
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Tip produs	Șurubelnițe