



## Clește de montaj pentru inele de siguranță, Tip: G3



### Date comandă

Numărul de comandă	719950 G3
GTIN	4003773231080
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Clește fosfatat negru, cap lustruit, mânere îmbrăcate în plastic. Vârfuri drepte; în trepte, adică recomandate pentru găurile inelelor de siguranță. Cu arc de deschidere; G0 cu șurub de reglare.

#### Aplicație:

Pentru **inele de prindere** (inele pentru arbori fără canal).

#### Standard:

**DIN ISO 5743**

#### Material:

Oțel electric crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Utilizare clești pentru inele de siguranță: Inele pentru arbori fără canal

Lungimea totală: 140 mm

Ø vârfuri: 1,3 mm

Pentru Ø arbore: 14 – 18 mm

### Descriere tehnică

Pentru Ø arbore	14 – 18 mm
Lungimea totală	140 mm
Ø vârfuri	1,3 mm
Standard	DIN ISO 5743
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inele pentru arbori fără canal

Forma bacurilor	drept
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel crom-vanadiu ultraperformant
Suprafață	Clește negru fosfatat, capul lustruit
Articulație cu arc de deschidere integrat	da (Ref. G0 cu șurub de reglare)
Vârf înlocuibil	nu
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță