



## Șurubelniță lată, cu mâner SwissGrip din 2 componente, Lățimea tije **b:** 3,5mm



### Date comandă

Numărul de comandă	660040 3,5
GTIN	7610733249664
Clasa articolului	63E

### Descriere

#### Execuție:

**Mâner de forță SwissGrip** cu înveliș din elastomer dermofil și cu miez din polipropilenă deosebit de tare și rezistent la șoc. Momentele de rotație pot fi transmise chiar și cu mâinile umede și uleioase. **Lamă** din aliaj special PB Swiss Tools, cu duritate maximă și cu rezistență deosebită. Suprafață nichelată și cromată. Vârf negru. Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafață în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotație. Mânere cu cod de culoare „Rainbow” pentru identificarea rapidă a dimensiunii corecte a părții antrenate.

#### Avantaj:

- **Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafață în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotație.**
- **Fără efect cam-out.**
- **Vârfuri perfect adaptate la fantele standardizate și nestandardizate de șurub.**
- **Rotunjirea netedă, fără bavuri a mânerului previne frecarea de palmă.**
- **Forma sferică ergonomică cu suprafață aderentă care nu dăunează pielii garantează lucrul fără efort și momente de rotație solicitante.**
- **Protecție împotriva rulării.**
- **Marcare cu simbol de antrenare și mărime.**

#### Aplicație:

Pentru lucrări de reparare și montaj, pentru slăbirea șuruburilor fixate etc.

#### Notă:

**ATENȚIE!**

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 660032

### Descriere tehnică

Grosime vârf a	0,5 mm
Lungimea totală	180 mm
Lungimea lamei	90 mm
Hexagon de antrenare	nu
Lamă continuă	nu
Tipul vârfului	1
Lățimea tijei b	3,5 mm
Vârful tijei	negru
Serie	SwissGrip
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Model de coadă	rotund
Calotă de lovire	nu
Material	Aliaj special PB Swiss Tools
Material mâner	Elastomer
Suprafață	nichelat și cromat
Tip produs	Șurubelnițe