

**Burghiu de percuție din carbură SDS-plus, Ø×lungimea totală: 7X160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	789000 7X160
GTIN	4002395311927
Clasa articolului	76G

**Descriere****Execuție:**

Cei 3 dinți de avans speciali Power Breaker M2 produc microfisuri în materialul de găurit pentru un avans mai rapid la găurire și la îndepărtarea materialului. Vârful de carbură de înaltă calitate cu lipire deosebit de puternică garantează durabilitate lungă și în beton armat. Prin spirala cu miez întărit (KVS) sunt atenuate vibrațiile; energia de baterie se transmite direct la vârful burghiului.

**Aplicație:**

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei.

**Notă:**

La utilizarea burghiilor extra lungi (> 500 mm) se va găuri în prealabil cu un burghiu scurt de același diametru (evitarea ruperii la încovoiere).

**Descriere tehnică**

Ø	7 mm
Număr de dinți Z	2
Lungimea spiralei	100 mm
Lungimea totală	160 mm
Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Plus
Tip produs	Burghiu pentru piatră

