



## Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță „multicraft”, Lățimea tijei b: 3,5mm



### Date comandă

Numărul de comandă	660900 3,5
GTIN	7610733085613
Clasa articolului	63E

### Descriere

#### Execuție:

Șurubelniță robustă, cu multe posibilități de utilizare cu tijă conică (tăiș) și suport de cheie hexagonal.

**Mâner „multicraft”** din material plastic rezistent la șoc (fără cadmiu), deosebit de aderent, chiar și cu mâini uleioase.

**Tijă** din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată și o tenacitate deosebită. Cu vârf plan paralel, în trepte. De la Ref. 8 cu adaos hexagonal pentru suport de cheie. Suprafață nichelată și cromată, vârf negru.

#### Avantaj:

- **Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafață în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotație.**
- **Fără efect cam-out.**
- **Vârfuri perfect adaptate la fantele standardizate și nestandardizate de șurub.**
- **Rotunjirea netedă, fără bavuri a mânerului previne frecarea de palmă.**
- **Forma sferică ergonomică cu suprafață aderentă care nu dăunează pielii garantează lucrul fără efort și momente de rotație solicitante.**
- **Protecție împotriva rulării.**
- **Marcare cu simbol de antrenare și mărime.**

#### Aplicație:

Pentru lucrări de reparare și montaj, pentru slăbirea șuruburilor fixate, etc.

### Descriere tehnică

Lățimea tijei b	3,5 mm
Grosime vârf a	0,5 mm

Lungimea lamei	90 mm
Lungimea totală	180 mm
Tipul vârfului	1
Serie	multicraft
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Tip produs	Șurubelniță