

**Burghiu de percuție din carbură SDS-plus, Ø×lungimea totală: 8X160mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 789000 8X160 |
| GTIN | 4002395308873 |
| Clasa articolului | 76G |

Descriere**Execuție:**

Cei 3 dinți de avans speciali Power Breaker M2 produc microfisuri în materialul de găurit pentru un avans mai rapid la găurire și la îndepărtarea materialului. Vârful de carbură de înaltă calitate cu lipire deosebit de puternică garantează durabilitate lungă și în beton armat. Prin spirala cu miez întărit (KVS) sunt atenuate vibrațiile; energia de baterie se transmite direct la vârful burghiului.

Aplicație:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei.

Notă:

La utilizarea burghiilor extra lungi (> 500 mm) se va găuri în prealabil cu un burghiu scurt de același diametru (evitarea ruperii la încovoiere).

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ø | 8 mm |
| Lungimea spiralei | 100 mm |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Lungimea totală | 160 mm |
| Materialul sculei | Carbură |
| Utilizare cu percuție / fără percuție | Găurire cu percuție |
| Coadă tip | SDS Plus |
| Tip produs | Burghiu pentru piatră |

