



Clește cu tăiere laterală cromat, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 140mm



Date comandă

Numărul de comandă	724860 140
GTIN	4003773039488
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Formă subțire cu tășuri călite prin inducție (cca. 62 HRC).

Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	1,8 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	4 mm
Lungimea totală	140 mm
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tășuri călite prin inducție (cca. 62 HRC)
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu

Cu arc deschidere comutabil

nu

Tip produs

Clește de tăiere