



Burghiu de percuție, din carbură „MX4” SDS-plus, Ø×lungimea totală: 15X260mm



Date comandă

Numărul de comandă	789050 15X260
GTIN	4002395376100
Clasa articolului	76G

Descriere

Execuție:

Capul burghiului cu secțiune transversală pătrată. Viteză mărită de găurire datorită capului cu 4 tăișuri. Durabilitate dublă în comparație cu burghiele cu 2 tăișuri. Design cu 4 spirale cu volum mare. Vârf unghiular mai ascuțit:

Găurire precisă, fără alunecare pe suprafață, mai agresiv în oțelul pentru ranforsare și cu viteză de găurire mai mare.

Certificare PGM - atestă faptul că găurile sunt potrivite pentru dibluri, atât pentru ancore chimice, cât și mecanice. Placă din carbură cu 4 tăișuri, crestată, robustă și **sudate într-o singură bucată**. Designul nou al capului cu vârf foarte ascuțit facilitează un avans optim la contactul cu armătura de fier.

Aplicație:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei – cu cel mai înalt confort de găurire. Silențiozitate foarte ridicată, perfect pentru găuriri rotunde. Design cu 4 spirale pentru evacuare rapidă a prafului rezultat la perforare, vibrații reduse și stabilitate mare. Oboseală redusă și solicitare scăzută a mașinii.

Descriere tehnică

Lungimea spiralei	200 mm
Lungimea totală	260 mm
Număr de dinți Z	4
Ø	15 mm
Materialul sculei	Carbură

Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Plus
Tip produs	Burghiu pentru piatră