



Șurubelniță standard „Stainless” pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform, Lățimea tijei b: 8mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 662500 8 |
| GTIN | 4013288107374 |
| Clasa articolului | 63H |

Descriere

Execuție:

Tije forjate, tășurile sunt corelate precis cu fanta standardizată a șuruburilor cu fantă.

Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la șocuri **cu zone moi integrate** înlesnește transmiterea momentului și protejează, astfel, mâna și brațul.

Tijă Wera Lasertip din oțel superior cu tăiș conic și **vârf de antrenare cu suprafață rugoasă** (de la Ref. 3,5).

Standard:

DIN 5265 Form A

Notă:

Se garantează cea mai bună durabilitate pentru șurubelnițele standard, cu condiția ca șurubelnița utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale șuruburilor (consultați tabelele). Deteriorarea fantei șurubului este evitată dacă se alege șurubelnița de mărime potrivită.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|--------|
| Lungimea lamei | 175 mm |
| Lungimea totală | 287 mm |
| Lățimea tijei b | 8 mm |
| Grosime vârf a | 1,2 mm |
| Denumirea producătorului | 3334 |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Profil de antrenare | Șurubelniță lată |
| Material | Oțel inoxidabil, INOX |
| Tip produs | Șurubelnițe |