



## Burghiu de percuție, din carbură „MX4” SDS-plus, Ø×lungimea totală: 9X160mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 789050 9X160  |
| GTIN               | 4002395376025 |
| Clasa articolului  | 76G           |

### Descriere

#### Execuție:

Capul burghiului cu secțiune transversală pătrată. Viteză mărită de găurire datorită capului cu 4 tășuri. Durabilitate dublă în comparație cu burghiile cu 2 tășuri. Design cu 4 spirale cu volum mare. Vârf unghiular mai ascuțit:

Găurire precisă, fără alunecare pe suprafață, mai agresiv în oțelul pentru ranforsare și cu viteză de găurire mai mare.

Certificare PGM - atestă faptul că găurile sunt potrivite pentru dibluri, atât pentru ancore chimice, cât și mecanice. Cap sudat din carbură cu 4 tășuri.

#### Aplicație:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei – cu cel mai înalt confort de găurire. Silențiozitate foarte ridicată, perfect pentru găuriri rotunde. Design cu 4 spirale pentru evacuare rapidă a prafului rezultat la perforare, vibrații reduse și stabilitate mare. Oboseală redusă și solicitare scăzută a mașinii.

### Descriere tehnică

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Ø                                     | 9 mm                |
| Lungimea spiralei                     | 100 mm              |
| Număr de dinți Z                      | 4                   |
| Lungimea totală                       | 160 mm              |
| Materialul sculei                     | Carbură             |
| Utilizare cu percuție / fără percuție | Găurire cu percuție |
| Coadă tip                             | SDS Plus            |

Tip produs

Burghiu pentru piatră