



Clește cu tăiere laterală pentru plastic cotit la 20°, KW, Lungimea totală: 130mm



Date comandă

Numărul de comandă	725700 130
GTIN	2050001705938
Clasa articolului	76B

Descriere

Execuție:

Tăișuri fără teșire pentru o secțiune coplanară, aproape fără bavură. Tăișuri deplasate pentru tăiere **ușor forfecată**. Mânere cu manșoane din cauciuc antialunecare și arcuri de deschidere. Cap înclinat la 20°.

Aplicație:

Pentru tăierea coplanară a plasticului turnat și a colierelor pentru cabluri (**nu pentru metal**).

Material:

Oțel special pentru scule, brunat.

Descriere tehnică

Lungimea totală	130 mm
Mini teșitură	Fără teșire
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	negru brunat
Cap	Înclinat la 20°
Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	nu
Pentru materiale plastice	da

Șurub opritor reglabil	nu
Tip produs	Clește de tăiere