



## Foarfecă mică de cabluri izolată prin imersie izolată VDE, Lungimea totală: 200mm



### Date comandă

Numărul de comandă	730360 200
GTIN	4003773026952
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Mânere cu **izolare până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Cap cu tășuri în formă de seceră. Foarfecă cromată. Taie neted și curat, fără strivire.

Datorită tășului dublu se obține o suprafață de tăiere foarte mare. Mânere **izolate prin imersie**.

Datorită tășului dublu se obține o suprafață de tăiere foarte mare.

#### Aplicație:

Pentru tăierea cablurilor din cupru și aluminiu.

#### Material:

**Oțel special pentru scule**, forjat în matriță.

### Descriere tehnică

Putere tăiere până la Ø de	20 mm
Lungimea totală	200 mm
Putere de tăiere	70 mm <sup>2</sup>
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner	izolat prin imersie
Confirmare	mecanic, cu o mână
Material	Oțel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în ulei

Suprafață	cromat
Cu arc deschidere	nu
Tip produs	Foarfecă