



## Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță „multicraft”, Lățimea tije**i b: 13mm**



### Date comandă

Numărul de comandă	660900 13
GTIN	7610733085675
Clasa articolului	63E

### Descriere

#### Execuție:

Șurubelniță robustă, cu multe posibilități de utilizare cu tijă conică (tăiș) și suport de cheie hexagonal.

**Mâner „multicraft”** din material plastic rezistent la șoc (fără cadmiu), deosebit de aderent, chiar și cu mâini uleioase.

**Tijă** din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată și o tenacitate deosebită. Cu vârf plan paralel, în trepte. De la Ref. 8 cu adaos hexagonal pentru suport de cheie. Suprafață nichelată și cromată, vârf negru.

#### Avantaj:

- **Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafață în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotație.**
- **Fără efect cam-out.**
- **Vârfuri perfect adaptate la fantele standardizate și nestandardizate de șurub.**
- **Rotunjirea netedă, fără bavuri a mânerului previne frecarea de palmă.**
- **Forma sferică ergonomică cu suprafață aderentă care nu dăunează pielii garantează lucrul fără efort și momente de rotație solicitante.**
- **Protecție împotriva rulării.**
- **Marcare cu simbol de antrenare și mărime.**

#### Aplicație:

Pentru lucrări de reparare și montaj, pentru slăbirea șuruburilor fixate, etc.

### Descriere tehnică

Lățimea tije <b>i b</b>	13 mm
Grosime vârf <b>a</b>	2 mm

Lungimea totală	320 mm
Hexagon pentru acționare cu cheie	13 mm
Tipul vârfului	7
Lungimea lamei	200 mm
Serie	multicraft
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Tip produs	Șurubelniță