

**Aspirator manual 12V solo click & go, Denumirea producătorului: GAS12****Date comandă**

Numărul de comandă

P07220 GAS12

GTIN

Clasa articolului

00N

**Descriere****Execuție:**

- **Aspirator de praf cu acumulator pentru curățare ocazională și în deplasare.**
- **L-BOXX cu închidere cu clic și cu aspirator pentru suprafețele umede / uscate GAS 35 și GAS 55.**
- **Recomandat pentru aspirarea diferitelor tipuri de murdărie, de ex. așchiilor de lemn, plastic sau metal.**
- **Afișaj practic pentru nivelul de încărcare al acumulatorului cu 3 LED-uri.**
- **Puternic și compact – încapă în cele mai mici cutii L-BOXX 102.**
- **Ideal pentru zonele greu accesibile datorită duzei pentru rosturi.**
- **Lucru confortabil datorită formei constructive compacte, greutateii reduse și design-ului ergonomic.**

**Livrare:**

Cu geantă de transport, fără acumulator și încărcător.

**Descriere tehnică**

Tensiunea acumulatorului

12 V

Debit volumic

900 l/min

Putere maxim în vacuum

45 mbar

Volum recipient

0,35 l

Lungime	273 mm
Denumirea producătorului	GAS 12V
Înălțime	170 mm
Lățime	77 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 10,8 V
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate