

**BAUDAT****Clești pentru cablu multifilar și cablu monofilar, Lungimea totală: 350mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	731720 350
GTIN	2050001009333
Clasa articolului	76C

## Descriere

**Execuție:**

Tăișuri în formă de seceră pentru o tăietură sigură, precisă. Cuțite acoperite cu strat antiaderent din teflon cu tăișuri călite special.

**Avantaj:**

Robustețe maximă la o greutate redusă.

**Aplicație:**

Pentru tăierea cablurilor de sârmă, a oțelului rotund precum și a cablurilor din cupru și aluminiu.

**Material:**

Cuțit din oțel crom-vanadiu îmbunătățit. Brațe din oțel superior cu mânere de plastic.

## Descriere tehnică

Pentru cablu până la	20 mm <sup>2</sup>
Pentru Ø cabluri de sârmă/ oțel rotund moale	8 mm
Pentru cabluri de sârmă până la 1800 N/mm <sup>2</sup> până la Ø de	6 mm
Lungimea totală	350 mm
Tip produs	Clește de tăiere