

**Burghiu de percuție din carbură SDS-max, Ø×lungimea totală: 32X570mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 789200 32X570 |
| GTIN               | 4002395374441 |
| Clasa articolului  | 76G           |

**Descriere****Execuție:****Geometrie specială a plăcuțelor din carbură pentru durabilitate ridicată.**

Vârf îndoit mai ascuțit: găurire mai precisă, fără alunecare pe suprafață, acțiune agresivă în beton armat și viteză mai mare de găurire. Certificare PGM - asigură găuri precise, adecvate pentru dibluri, pentru ancore chimice și mecanice deopotrivă. Scurgeri mari pentru praful rezultat la găurire, pentru un transport mai rapid al prafului, rezultând astfel o frecare redusă. Capul burghiului cu secțiune transversală pătrată de la Ø 16 mm.

**Aplicație:**

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei.

**Notă:**

La o lungime >500 mm, se va perfora în prealabil la cel puțin 150 mm în adâncime cu burghiu scurt (de preferință același Ø).

**Descriere tehnică**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ø                                     | 32 mm                 |
| Număr de dinți Z                      | 2                     |
| Lungimea totală                       | 570 mm                |
| Lungimea spiralei                     | 450 mm                |
| Materialul sculei                     | Carbură               |
| Utilizare cu percuție / fără percuție | Găurire cu percuție   |
| Coadă tip                             | SDS Max               |
| Tip produs                            | Burghiu pentru piatră |

