



Clește cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică, mânere conductibile, KW, Lungimea totală: 125mm



Date comandă

Numărul de comandă	726655 125
GTIN	4003773025146
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cap subțire, cu tășuri rectificate precis, fără mini teșitură. Mânere cu manșoane din mai multe componente, cu arc de deschidere. **Recomandat pentru ESD.**

Material:

Din oțel inoxidabil (INOX).

Descriere tehnică

Lățimea capului	13,5 mm
Lungimea totală	125 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,2 - 1,6 mm
Lungimea de tăiere	9 mm
Putere de tăiere sârmă semidură din oțel	0,2 - 1 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Mini teșitură	Fără teșire
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Standard	DIN ISO 9654
Mâner	Manșon din mai multe componente

Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 54 HRC)
Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	da
cu clemă	nu
Tip produs	Clește de tăiere