

▶ LINDSTRÖM

**Clește cu tăiere laterală pentru electronică, cap ascuțit, subțiat, FW, Lungimea totală: 110mm****Date comandă**

Numărul de comandă	726320 110
GTIN	7314150051021
Clasa articolului	73M

**Descriere****Execuție:**

Formă subțire cu tășuri precise, rectificat, călitate prin inducție (63 – 65 HRC). Suprafață neagră pentru reducerea reflexiilor. Manșoane de prindere galbene, din plastic, cu arc de deschidere.

**Recomandat pentru ESD.** Articulație cu șurub, precisă, reglabilă pentru frecare minimă și amplasare axială optimă a tășurilor.

**Material:**

Oțel înalt aliat, forjat în matriță, brunat.

**Descriere tehnică**

Lățimea capului	10 mm
Lungimea totală	110 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,2 - 1,25 mm
Lungimea de tăiere	10 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Mini teșitură	Teșire fină
Material	Aliaj de oțel ultraperformant
Formă piatră	ascuțit, cu scobitură
Mâner	Manșon de plastic

Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (63 – 65 HRC)
Suprafață	negru brunat
Caracteristici nume produs	FW
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește de tăiere