

**HOLEX****Clește de tăiat bolțuri, Lungimea totală: 600mm****Date comandă**

Numărul de comandă	732000 600
GTIN	4045197166845
Clasa articolului	72B

**Descriere****Execuție:**

Cap cuțit cu transmisie și șurub de reglare. Braț tubular robust, vopsit, cu mânere din cauciuc.

**Aplicație:**

Pentru tăierea oțelurilor cu o rezistență de până la cca. 1200 N/mm<sup>2</sup>.

**Material:**

Cuțit din oțel aliat cu crom, tăişuri călite suplimentar inductiv.

**Piese de schimb:**

Consultați Codul 732040

**Descriere tehnică**

Pentru oțel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm <sup>2</sup> până la Ø de	9 mm
Lungimea totală	600 mm
Pentru bare singulare până la 40 HRC respectiv 1200 N/ mm <sup>2</sup>	7 mm
Tip produs	Clește de tăiere

**Accesorii**

732040 600

Cuțit de schimb complet cu șuruburi Lungimea totală 600 mm

---