

HOLEX**Clește de tăiat bolțuri, Lungimea totală: 750mm****Date comandă**

Numărul de comandă	732000 750
GTIN	4045197166852
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Cap cuțit cu transmisie și șurub de reglare. Braț tubular robust, vopsit, cu mânere din cauciuc.

Aplicație:

Pentru tăierea oțelurilor cu o rezistență de până la cca. 1200 N/mm².

Material:

Cuțit din oțel aliat cu crom, tăişuri călitate suplimentar inductiv.

Piese de schimb:

Consultați Codul 732040

Descriere tehnică

Pentru oțel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm ² până la Ø de	12 mm
Lungimea totală	750 mm
Pentru bare singulare până la 40 HRC respectiv 1200 N/ mm ²	8 mm
Tip produs	Clește de tăiere

Accesorii

732040 750

Cuțit de schimb complet cu șuruburi Lungimea totală 750
mm
