

**Clește de tăiat bolțuri, Lungimea totală: 900mm****Date comandă**

Numărul de comandă	732000 900
GTIN	4045197166869
Clasa articolului	72B

**Descriere****Execuție:**

Cap cuțit cu transmisie și șurub de reglare. Braț tubular robust, vopsit, cu mânere din cauciuc.

**Aplicație:**

Pentru tăierea oțelurilor cu o rezistență de până la cca. 1200 N/mm<sup>2</sup>.

**Material:**

Cuțit din oțel aliat cu crom, tăisuri călite suplimentar inductiv.

**Piese de schimb:**

Consultați Codul 732040

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	900 mm
Pentru oțel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm <sup>2</sup> până la Ø de	15 mm
Pentru bare singulare până la 40 HRC respectiv 1200 N/ mm <sup>2</sup>	9 mm
Tip produs	Clește de tăiere

**Accesorii**

732040 900

Cuțit de schimb complet cu șuruburi Lungimea totală 900 mm

---