

VBW**Clește de tăiat bolțuri UNIBOLT®, Lungimea totală: 760mm****Date comandă**

Numărul de comandă	733500 760
GTIN	4005887563408
Clasa articolului	73L

Descriere**Execuție:**

Cap de tăiere cu acțiune compusă și cuțite universale. Corectare ulterioară precisă și simplă a cuțitului prin intermediul șuruburilor excentrice. Forjat în matriță, limitator de cursă cu zonă tampon foarte mare; brațe tubulare vopsite.

Aplicație:

Pentru tăierea oțelurilor normale și cu rezistență înaltă de până la 48 HRC (rezistență cca. 1600 N/mm²).

Material:

Cuțit din oțel special pentru scule, tășuri călite suplimentar inductiv.

Piese de schimb:

Cap cuțit de schimb Cod 734110.

Descriere tehnică

Pentru oțel rotund până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm ² până la Ø de	9 mm
Pentru oțel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm ² până la Ø de	11 mm
Pentru oțel rotund până la 48 HRC respectiv 1600 N/mm ² până la Ø de	8 mm
Lungimea totală	760 mm
Putere de tăiere	<48 HR
Cu limitator de cursă	da

Denumirea producătorului	UNIBOLT®
Tăiș	călit
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	vopsit roșu
Cu șurub de reglare	da
Tip produs	Clește de tăiere

Accesorii

Cap de schimb complet cu șuruburi Lungimea totală 760 mm	734110 760
--	------------