

**VBW****Clește de tăiat bolțuri UNIBOLT®, Lungimea totală: 910mm****Date comandă**

Numărul de comandă	733500 910
GTIN	4005887563507
Clasa articolului	73L

**Descriere****Execuție:**

Cap de tăiere cu acțiune compusă și cuțite universale. Corectare ulterioară precisă și simplă a cuțitului prin intermediul șuruburilor excentrice. Forjat în matriță, limitator de cursă cu zonă tampon foarte mare; brațe tubulare vopsite.

**Aplicație:**

Pentru tăierea oțelurilor normale și cu rezistență înaltă de până la 48 HRC (rezistență cca. 1600 N/mm<sup>2</sup>).

**Material:**

Cuțit din oțel special pentru scule, tășuri călite suplimentar inductiv.

**Piese de schimb:**

Cap cuțit de schimb Cod 734110.

**Descriere tehnică**

Pentru oțel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm <sup>2</sup> până la Ø de	13 mm
Lungimea totală	910 mm
Pentru oțel rotund până la 48 HRC respectiv 1600 N/mm <sup>2</sup> până la Ø de	9 mm
Pentru oțel rotund până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm <sup>2</sup> până la Ø de	11 mm
Putere de tăiere	<48 HR
Cu limitator de cursă	da

Denumirea producătorului	UNIBOLT®
Tăiș	călit
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	vopsit roșu
Cu șurub de reglare	da
Tip produs	Clește de tăiere

## Accesorii

Cap de schimb complet cu șuruburi Lungimea totală 910 mm	734110 910
--	------------