

**Dornuri cilindrice, calitate specială cromate, Ø D al vârfulor: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	746900 2
GTIN	7610733200696
Clasa articolului	73B

Descriere**Execuție:**

Coadă octagonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. **Tratarea termică specială a calotei de lovire** împiedică ciobirea acesteia. Ø efectiv 0,05 – 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.

Calitate specială, duritate maximă a vârfulor – cca. 59 HRC – la o tenacitate deosebită.

Material:

Calitate specială din oțel extra crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Ø S al cozii	10 mm
Lungimea totală L ₁	150 mm
Ø D al vârfulor	2 mm
Lungimea dornului L ₂	40 mm
Duritatea vârfulor	59 HRC
Material	Calitate specială - oțel crom-vanadiu extra
Suprafață	cromat
Tip produs	Dornuri cilindrice