



## Clește pentru țevi de colț, cu reglare rapidă, Ø țevii: 1.1/2inch



### Date comandă

Numărul de comandă	810750 1.1/2
GTIN	4049002099847
Clasa articolului	86A

### Descriere

#### Execuție:

Formă suedeză, cu falcă tip menghină subțire, înclinată la 45°. Forjat complet. Utilizare foarte ușoară datorită **reglării rapide** brevetate și dispozitivului de protecție integrat, ce împiedică prinderea degetelor. Falcă în S pentru prinderea țevii în trei puncte. Mânere îmbrăcate în **material plastic antialunecare**.

#### Standard:

**DIN 5234**

#### Material:

Oțel crom-vanadiu; îmbunătățit, falcă călită prin inducție. Vopsit, fălci rectificate.

### Descriere tehnică

Deschidere	60 mm
Ø țevii	1.1/2 inch
Lungimea totală	425 mm
Unghi cioc	45 grad
Model mâner	îmbrăcat în plastic antialunecare
Tratare cioc	călit prin inducție
Material clește	Oțel crom-vanadiu
Standard	DIN 5234
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori

