



Clește pentru șuruburi Raptor®, Lungimea totală: 250mm



Date comandă

Numărul de comandă	813600 250
GTIN	4003773054566
Clasa articolului	83D

Descriere

Execuție:

Clește fosfatat gri, cap rectificat, mânere izolate cu material plastic. Articulație introdusă, **reglare în trepte** prin apăsare pe buton, protecție contra rănirii degetelor. Cu autostrângere în intervalul 17 – 32 mm, deschiderea fălcii specifică pentru clește, permite **reglarea ulterioară după principiul clicetului**.

Aplicație:

Strângere și desfacere rapidă a șuruburilor hexagonale metrice și în inch, precum și a șuruburilor rotunjite acoperite de vopsea. Ideal pentru contra-piulițe.

Standard:

DIN ISO 5743

Descriere tehnică

Deschidere	10 - 32 mm
Deschidere	3/8 – 1.1/4 inch
Lungimea totală	250 mm
Standard	DIN ISO 5743
Tip produs	Chei tip clește