

**Dornuri cu mâner, Ø vârfuri: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	746940 3
GTIN	7610733254903
Clasa articolului	73B

**Descriere****Execuție:**

Coadă octogonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia. Ø efectiv 0,05 – 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu extra în calitate specială (adică duritate maximă posibilă a vârfului – cca. 59 HRC – cu tenacitate deosebită), cromat. Mâner cu acoperire dermofilă din elastomer.

**Descriere tehnică**

Lungimea dornului	52 mm
Lungimea totală	145 mm
Ø vârfuri	3 mm
Mâner	Mâner dermofil din plastic, cu acoperire din elastomer
Duritatea vârfurilor	59 HRC
Execuția calotei de lovire	tratat termic
Material	Oțel crom-vanadiu extra de calitate superioară
Suprafață	cromate
Tip produs	Dornuri cilindrice

