

**Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită, Ø D al vârfulor: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	747000 8
GTIN	4049002002878
Clasa articolului	73U

Descriere**Execuție:**

Coadă octagonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. **Tratarea termică specială a calotei de lovire** împiedică ciobirea acestora. Ø efectiv 0,05 – 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.

Standard:**DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Material:**

Calitate normală din oțel crom-vanadiu călit la aer, vopsit.

Descriere tehnică

Ø D al vârfulor	8 mm
Lungimea dornului L ₂	50 mm
Ø S al cozii	12 mm
Lungimea totală L ₁	150 mm
Standard	DIN 6450 C
Material	Oțel crom-vanadiu călit la aer
Suprafață	lăcuit
Tip produs	Dornuri cilindrice