

**Dornuri cilindrice, calitate specială cromate, Ø D al vârfulor: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	746900 5
GTIN	7610733200726
Clasa articolului	73B

**Descriere****Execuție:**

Coadă octogonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. **Tratarea termică specială a calotei de lovire** împiedică ciobirea acestora. Ø efectiv 0,05 – 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.

**Calitate specială**, duritate maximă a vârfulor – cca. 59 HRC – la o tenacitate deosebită.

**Material:**

Calitate specială din oțel extra crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Lungimea dornului L <sub>2</sub>	40 mm
Ø D al vârfulor	5 mm
Ø S al cozii	10 mm
Lungimea totală L <sub>1</sub>	150 mm
Duritatea vârfulor	59 HRC
Material	Calitate specială - oțel crom-vanadiu extra
Suprafață	cromat
Tip produs	Dornuri cilindrice