

**Punctator, calitate specială, cromat, Lungimea totală: 120/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	748900 120/10
GTIN	7610733200436
Clasa articolului	73B

Descriere**Execuție:**

Coadă octogonală rezistentă, vârf neizolat. Călit uniform pe întreaga lungime. Tratarea termică specială a **calotei de lovire îmbunătățite** împiedică ciobirea capului punctatorului.

Calitate specială, duritate maximă a vârfurilor – cca. 59 HRC – la o tenacitate deosebită.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Lungimea totală	120 mm
Ø cozii	10 mm
Duritate vârfuri cca.	59 HRC
Execuția calotei de lovire	călit
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate
Tip produs	Punctatoare