

**Dornuri cilindrice, calitate specială cromate, Ø D al vârfurilor: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	746900 8
GTIN	7610733200740
Clasa articolului	73B

**Descriere****Execuție:**

Coadă octogonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. **Tratarea termică specială a calotei de lovire** împiedică ciobirea acesteia. Ø efectiv 0,05 – 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.

**Calitate specială**, duritate maximă a vârfurilor – cca. 59 HRC – la o tenacitate deosebită.

**Material:**

Calitate specială din oțel extra crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Ø D al vârfurilor	8 mm
Ø S al cozii	10 mm
Lungimea totală L <sub>1</sub>	150 mm
Lungimea dornului L <sub>2</sub>	45 mm
Duritatea vârfurilor	59 HRC
Material	Calitate specială - oțel crom-vanadiu extra
Suprafață	cromat
Tip produs	Dornuri cilindrice