

**Dorn cilindric pentru mecanici, Ø D al vârfulor: 7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	747500 7
GTIN	7610733200528
Clasa articolului	73B

**Descriere****Execuție:**

Din oțel rotund, foarte subțire și ușor de mânuit. Cu coadă moletată. Călit în întregime, **tratarea termică specială a calotei de lovire** previne ciobirea. Duritate maximă admisă a vârfulor (cca. 59 HRC) la o tenacitate deosebită. Ø efectiv 0,05 – 0,5 mm mai mic decât dimensiunea nominală împiedică blocarea dornului în gaură.

**Material:**

Oțel extra crom-vanadiu, suprafață cromată.

**Descriere tehnică**

Lungimea dornului L <sub>2</sub>	40 mm
Lungimea totală L <sub>1</sub>	130 mm
Ø D al vârfulor	7 mm
Ø S al cozii	10 mm
Duritatea vârfulor	59 HRC
Execuția calotei de lovire	Calotă de lovire specială
Material	Oțel extra crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Dornuri cilindrice