



Cheie franceză cu falcă reversibilă, Lungimea totală: 205mm



Date comandă

Numărul de comandă	813930 205
GTIN	7314150103447
Clasa articolului	83F

Descriere

Execuție:

Cu mâner ergonomic din elastomer termoplastic. Poziție a fălcii 15°. Forjat în matriță, călit și cromat. **Cheia franceză** este transformată în clește de țevi prin rotirea bacurilor mobile dințate **spre interior**. Bacul dințat este călit inductiv și garantează siguranța prinderii.

Standard:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Descriere tehnică

Lungimea totală	205 mm
Deschiderea maximă a cheii	28 mm
Lungimea totală	8 inch
Greutate	272 g
Standard	ISO 6787
Standard	ASME B107.8M-2003
Poziție cioc	15 grad
Proces producție	călit cu precizie și tratat cu protecție contra ruginii
Material	Oțel înalt aliat
Suprafață	cromat
Fără scântei	nu

Bacuri reversibile	da
Scalare	da
Funcție clichet	nu
Manșon prindere	da
Tip produs	Chei franceze